

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 52 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02387



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	52,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/4"-M
Вакуумное соединение	G1/4"-M

FSG 52 HT1-60 G1/4-AG

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	52,70 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	24,6 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	25,0 mm
Диаметр Ds	52,5 mm
Диаметр Dmax(S)	55,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSG 52 HT1-60 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02387

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 52 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02387



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	96,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	28,52 N
Вес	32,3 g
Объем	35,000 cm ³
размер	52,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02387



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.02387

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо:	DR 52/33x5 MOS SI-15	10.01.06.02548
Диск фильтра	FD 44 120	10.01.06.02573
Чехол присоски	SU 50	10.01.01.12837



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.02387

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02387

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 52 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02387



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.02387**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 52 HT1-60 N018	10.01.06.02365



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02387