

Art.-Nr.: 10.01.06.02425




SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

ペローズ真空パッド SAB-HT2: 接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT2     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65.0 Shore A |
| サイズ          | 30.00        |
| 温度耐性         | 200.0 °C     |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | G3/8-IG      |
| ニップル材質       | ニッケルめっき      |



デザインデータ SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 44.00 mm |
| 外径 D1        | 32.0 mm  |
| 呼び径 dn       | 4.00 mm  |
| スレッド G1      | G3/8"-F  |
| グリップの長さ LG1  | 9.5 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 9.0 mm   |
| 径 Ds         | 30.6 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 34.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.02425



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT2              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 65.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 40.0 mm               |
| 離脱力            | 33.00 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 22.00 N               |
| 質量             | 48.5 g                |
| 水平方向の力         | 29.0 N                |
| ボリューム          | 5.600 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 30.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                   |
| 接続             | G3/8-F                |
| 製品ファミリー        | SAB                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02425](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02425)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02425](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02425)