


Art.-Nr.: 10.01.06.02441

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 30
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Niquelado

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

La ventosa SAOB HT2, disponible en diversas dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica.

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	55,70 mm
Anchura B1	31,00 mm
Altura H	35,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,0 mm
Anchura de ventosa Bs	30,60 mm
Ls	60,60 mm

Datos de diseño SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02441

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	55,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	38,00 N
Peso	56,7 g
Dimensión (LxAn)	60 x 30
Fuerza lateral	56,0 N
Volumen	10,500 cm ³
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SAOB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02441


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02441