

Art.-Nr.: 10.01.06.02442




## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT2     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65.0 Shore A |
| サイズ (LxW)    | 60 x 30      |
| 接続           | G1/4-IG      |
| ニップル材質       | ニッケルめっき      |

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

長円ペローズ真空パッド SAOB-HT2: 接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| グリッパーの長さ L1  | 55.70 mm |
| 幅B1          | 31.00 mm |
| 高さ H         | 34.40 mm |
| 呼び径 dn       | 6.00 mm  |
| スレッドG1       | G1/4"-F  |
| グリッパーの長さ LG1 | 8.0 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 17.0 mm  |
| スプリングストロークZ  | 7.0 mm   |
| 真空パッド幅 Bs    | 30.60 mm |
| Ls           | 60.60 mm |

デザインデータ SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02442



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT2               |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 65.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 30.0 mm                |
| 離脱力            | 55.00 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 38.00 N                |
| 質量             | 44.3 g                 |
| サイズ (LxW)      | 60 x 30                |
| 水平方向の力         | 56.0 N                 |
| ボリューム          | 10.500 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 製品ファミリー        | SAOB                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02442](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02442)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02442](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02442)