

Art.-Nr.: 10.01.06.02447




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	80 x 40
接続	G1/4-AG
ニップル材質	アルミ

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

長円ペローズ真空パッド SAOB-HT2: 接続ニップル (取付ネジ) が糊付けされた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	73.30 mm
幅B1	40.00 mm
高さ H	29.70 mm
呼び径 dn	5.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
真空パッド幅 Bs	40.60 mm
Ls	80.60 mm

デザインデータ SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.02447



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
離脱力	100.00 N
吸着力 (-600mbar)	65.00 N
質量	57.9 g
サイズ (LxW)	80 x 40
水平方向の力	98.0 N
ボリューム	21.800 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SAOB

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02447

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02447