


Art.-Nr.: 10.01.06.02453



SPB1 25 ED-65 SC040

パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。


- 真空パッド SPB1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、真空パッド用インサート

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.60 mm
高さ H	21.00 mm
外径 D1	29.0 mm
ヘッド径 Dk	15.1 mm
内径d1	10.5 mm
d2	16.9 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	11.0 mm
径 Ds	26.4 mm
径 Dmax(S)	31.3 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPB1 25 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.02453



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	23.40 N
吸着力 (-600mbar)	14.90 N
質量	2.9 g
水平方向の力	13.0 N
ボリューム	5.254 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SPB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02453



データアクセサリを注文する 10.01.06.02453

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
ふりいラウンド	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309
真空パッドインサート PA	SPI 22 PA SPB1-25	10.01.06.03315
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542

