

Art.-Nr.: 10.01.06.02454



SPB1 30 ED-65 SC040

パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。


- 真空パッド SPB1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、真空パッド用インサート

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | エラストドゥールED   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 65.0 Shore A |
| サイズ          | 30.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |

## デザインデータ



| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H2       | 4.60 mm  |
| 高さ H        | 23.00 mm |
| 外径 D1       | 34.2 mm  |
| ヘッド径 Dk     | 15.1 mm  |
| 内径d1        | 10.5 mm  |
| d2          | 20.0 mm  |
| 内径d         | 7.50 mm  |
| スプリングストロークZ | 13.0 mm  |
| 径 Ds        | 31.4 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 36.7 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPB1 30 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.02454



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 対応ニップルファミリー    | SC 040                |
| 真空パッドの材質       | エラストドゥールED            |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 65.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 25.0 mm               |
| 離脱力            | 30.60 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 20.70 N               |
| 質量             | 3.7 g                 |
| 水平方向の力         | 15.5 N                |
| ボリューム          | 7.993 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 30.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                   |
| 製品ファミリー        | SPB1                  |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02454](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02454)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.02454

| Typ           |                               | 製品コード          |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| シュマルツコネクタ     | SC 040 G1/8-AG                | 10.01.06.02490 |
| シュマルツコネクタ     | SC 040 G1/8-IG                | 10.01.06.02482 |
| ふりいラウンド       | SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 | 10.07.01.00309 |
| 真空パッドインサート PA | SPI 26 PA SPB1-30             | 10.01.06.03386 |
| シュマルツコネクタ     | SC 040 NPT1/8-AG              | 10.01.06.02541 |
| シュマルツコネクタ     | SC 040 NPT1/8-IG              | 10.01.06.02542 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02454](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02454)