

Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)  
**FGA 16 SI-HD-65 N016**




Art.-Nr.: 10.01.06.02459



FGA 16 SI-HD-65 N016

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	16,00
Numero di pieghe	1,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione FGA 16 SI-HD-65 N016

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	19,20 mm
Diametro esterno D1	17,0 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	8,4 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	6,7 mm
Diametro Ds	15,6 mm
Altezza H3	9,40 mm
Diametro Dmax(S)	18,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02459](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02459)

Ventosa a soffiutto SI-HD (tondo)  
**FGA 16 SI-HD-65 N016**



Art.-Nr.: 10.01.06.02459



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Raggio pezzo min. (convesso)	7,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2,30 N
Peso	1,2 g
Misura	16,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.02459](http://www.schmalz.com/10.01.06.02459)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02459

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02459](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02459)