

Art.-Nr.: 10.01.06.02462



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 20
折りたたみ式本数	1.5

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

真空パッド SPOB1は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- 真空パッド SPOB1: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ、下部コネクタ付 (SPOB1-100x40向けのみ)

アクセサリ: フィルターメッシュ



デザインデータ SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	64.60 mm
幅B1	24.60 mm
高さ H2	4.80 mm
高さ H	18.00 mm
グリッパーの長さ Lk	55.10 mm
内径d1	10.5 mm
内径d	7.30 mm
スプリングストロークZ	8.0 mm
真空パッド幅 Bs	21.40 mm
Ls	61.40 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.02462



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040-AR
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	25.0 mm
離脱力	39.80 N
吸着力 (-600mbar)	32.50 N
質量	7.4 g
サイズ (LxW)	60 x 20
水平方向の力	32.2 N
ボリューム	11.000 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SPOB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02462



データアクセサリを注文する 10.01.06.02462

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040-AR NPT1/8-AG MOD	10.01.06.02581
ふりいラウンド	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02462