



FG 50 PVC-50 N033


真空パッド FG PVC は真空パッド (ゴムのみ) または取付ネジが付属した状態で納品されます。以下の製品で構成されています:

- 真空パッド FG PVC – 様々な径をラインアップ
- 接続ネジ (取付ネジ) SA-NIP – 様々なネジをラインアップ

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5

デザインデータ



デザインデータ FG 50 PVC-50 N033

属性	価値
高さ H2	20.70 mm
高さ H	47.20 mm
外径 D1	50.5 mm
ヘッド径 Dk	18.7 mm
d2	30.4 mm
内径 d	10.80 mm
スプリングストローク Z	15.2 mm
径 Ds	50.0 mm
径 Dmax(S)	54.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.02469



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 033
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニルPVC
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	68.00 N
吸着力 (-600mbar)	36.60 N
質量	22.1 g
ボリューム	28.400 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02469



データアクセサリを注文する 10.01.06.02469

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02469