


Schmalz-Connector
SC 040 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.02482



SC 040 G1/8-IG

Technische Daten

Anbindungstyp	040
Anschluss	G1/8"-IG
Länge L1	20,70 mm
Nennndurchmesser dn	4,10 mm
Einbaulänge	14,00 mm



Konstruktionsdaten SC 040 G1/8-IG

Konstruktionsdaten

Länge L1	20,70 mm
Länge L2	4,80 mm
Länge L	14,00 mm
Außendurchmesser D2	8,0 mm
Außendurchmesser D	10,30 mm
Nennndurchmesser dn	4,10 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	8,0 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Schlüsselweite SW2	4,0 mm
Länge L3	1,90 mm



Technische Daten

Gewicht	5,30 g
Normteilewerkstoff	Aluminium
Anbindungstyp	040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02482