


Art.-Nr.: 10.01.06.02488



SC 050 G1/4-IG MOD

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de connexion	050
Connexion	G1/4"-F
Longueur L1	26,50 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Longueur d'adaptation	17,20 mm



Données de construction SC 050 G1/4-IG MOD

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	26,50 mm
Longueur L2	6,80 mm
Longueur L	17,20 mm
Diamètre extérieur D2	12,0 mm
Diamètre extérieur D	17,00 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Longueur L3	2,50 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	14,5 g
Type de connexion	050



Schmalz-Connector

## SC 050 G1/4-IG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.02488



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02488](http://www.schmalz.com/10.01.06.02488)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02488](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02488)