



Art.-Nr.: 10.01.06.02490



SC 040 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	040
Connexion	G1/8"-M
Longueur L1	20,20 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Longueur d'adaptation	6,00 mm



Données de construction SC 040 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	20,20 mm
Longueur L2	4,80 mm
Longueur L	6,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,0 mm
Diamètre extérieur D	10,30 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	4,3 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	040


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02490

Schmalz-Connector

SC 040 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02490



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02490



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02490