


シュマルツコネクタ
SC 040 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.02490



SC 040 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
接続種類	040
接続	G1/8-M
グリップバーの長さ L1	20.20 mm
呼び径 dn	4.10 mm
グリップバーの長さ	6.00 mm



デザインデータ SC 040 G1/8-AG

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	20.20 mm
グリップバーの長さ L2	4.80 mm
グリップバーの長さ L	6.00 mm
外径 D2	8.0 mm
外径 D	10.30 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	4.3 g
材質	アルミ
接続種類	040



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02490

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02490



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02490



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02490