

Art.-Nr.: 10.01.06.02495




SC 040-AR G1/8-AG MOD

## 技術資料

| 属性           | 値        |
|--------------|----------|
| 接続種類         | 040-AR   |
| グリップバーの長さ L1 | 20.30 mm |
| グリップバーの長さ    | 6.00 mm  |
| 真空接続口        | G1/8-M   |

## デザインデータ

| 属性            | 値        |
|---------------|----------|
| グリップバーの長さ L1  | 20.30 mm |
| グリップバーの長さ L2  | 4.80 mm  |
| グリップバーの長さ L   | 6.00 mm  |
| 外径 D2         | 8.0 mm   |
| 外径 D          | 10.30 mm |
| 呼び径 dn        | 3.60 mm  |
| スレッド G1       | G1/8"-M  |
| グリップバーの長さ LG1 | 7.5 mm   |
| スパナサイズ SW1    | 14.0 mm  |
| スパナサイズ SW2    | 4.0 mm   |



デザインデータ SC 040-AR G1/8-AG MOD



## 技術資料

| 属性   | 値      |
|------|--------|
| 質量   | 5.2 g  |
| 接続種類 | 040-AR |

シュマルツコネクタ

## SC 040-AR G1/8-AG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.02495



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02495](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02495)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02495](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02495)