

Art.-Nr.: 10.01.06.02496




SC 040-AR G1/8-IG MOD

## 技術資料

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 接続種類         | 040-AR   |
| グリップバーの長さ L1 | 20.80 mm |
| グリップバーの長さ    | 14.00 mm |
| 真空接続口        | G1/8-F   |

## デザインデータ

| 属性            | 価値       |
|---------------|----------|
| グリップバーの長さ L1  | 20.80 mm |
| グリップバーの長さ L2  | 4.80 mm  |
| グリップバーの長さ L   | 14.00 mm |
| 外径 D2         | 8.0 mm   |
| 外径 D          | 10.30 mm |
| 呼び径 dn        | 3.60 mm  |
| スレッド G1       | G1/8"-F  |
| グリップバーの長さ LG1 | 8.0 mm   |
| スパナサイズ SW1    | 14.0 mm  |
| グリップバーの長さ L3  | 2.00 mm  |



デザインデータ SC 040-AR G1/8-IG MOD



## 技術資料

| 属性   | 価値     |
|------|--------|
| 質量   | 6.6 g  |
| 接続種類 | 040-AR |



シュマルツコネクタ

## SC 040-AR G1/8-IG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.02496



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.02496](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02496)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02496](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02496)