




FD 16 120

Il disco filtrante FD viene fornito con la diametri desiderata.



Dati di costruzione FD 16 120

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	120,0 μm
Design di utilizzo	Ventosa a soffietto
Diametro esterno D	16,00 mm
Misura	FG20/FGA20

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	1,50 mm
Diametro esterno D	16,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.02565

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	120,0 µm
Peso	0,2 g
Materiale	Polietilene
Misura	FG20/FGA20
Famiglia di prodotti	FD

Nota: nelle applicazioni verticali con piastra o ventosa, la forza laterale diminuisce fino al 70%. Il generatore di vuoto deve essere in grado di fornire una prestazione di aspirazione superiore del 10%.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02565

