

Disque de filtre
FD 18 120



Art.-Nr.: 10.01.06.02567




Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 μm
Construction de l'utilisation	Ventouse à soufflet
Diamètre extérieur D	18,00 mm
Taille	FG25/FGA25

FD 18 120

Le disque filtrant FD est livré dans le diamètre souhaité.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	1,50 mm
Diamètre extérieur D	18,00 mm

Données de construction FD 18 120



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02567

Art.-Nr.: 10.01.06.02567



Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Poids propre	0,2 g
Matière	Polyéthylène
Taille	FG25/FGA25
Famille de produits	FD

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02567

