

Disque de filtre
FD 30 120



Art.-Nr.: 10.01.06.02568




Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Construction de l'utilisation	Ventouse à soufflet
Diamètre extérieur D	30,00 mm
Taille	FGA 33

FD 30 120

Le disque filtrant FD est livré dans le diamètre souhaité.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	1,50 mm
Diamètre extérieur D	30,00 mm

Données de construction FD 30 120



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02568

Disque de filtre
FD 30 120



Art.-Nr.: 10.01.06.02568



Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Poids propre	0,6 g
Matière	Polyéthylène
Taille	FGA 33
Famille de produits	FD

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02568



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02568