

Disque de filtre
FD 34 120




Art.-Nr.: 10.01.06.02572



FD 34 120

Le disque filtrant FD est livré dans le diamètre souhaité.



Données de construction FD 34 120

Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Construction de l'utilisation	Ventouse à soufflet
Diamètre extérieur D	34,00 mm
Taille	FG 42

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	1,50 mm
Diamètre extérieur D	34,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02572

Disque de filtre
FD 34 120



Art.-Nr.: 10.01.06.02572



Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Poids propre	0,8 g
Matière	Polyéthylène
Taille	FG 42
Famille de produits	FD

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02572



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02572