

Disque de filtre
FD 44 120



Art.-Nr.: 10.01.06.02573




Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Construction de l'utilisation	Ventouse à soufflet
Diamètre extérieur D	44,00 mm
Taille	FG 52

FD 44 120

Le disque filtrant FD est livré dans le diamètre souhaité.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	1,50 mm
Diamètre extérieur D	44,00 mm

Données de construction FD 44 120



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02573

Disque de filtre
FD 44 120



Art.-Nr.: 10.01.06.02573



Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	120,0 µm
Poids propre	1,4 g
Matière	Polyéthylène
Taille	FG 52
Famille de produits	FD

Note : Dans les applications verticales avec une ventouse plate ou une ventouse, la force latérale diminue jusqu'à 70%. Le générateur de vide doit pouvoir fournir une puissance d'aspiration supérieure de 10 %.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02573



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02573