


Art.-Nr.: 10.01.06.02595



SC 090 G1/2-AG

技術資料

属性	値
接続種類	090
グリッパーの長さ L1	37.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
グリッパーの長さ	7.50 mm
真空接続口	G1/2-M



デザインデータ SC 090 G1/2-AG

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	37.50 mm
グリッパーの長さ L2	14.00 mm
グリッパーの長さ L	7.50 mm
外径 D2	21.0 mm
外径 D	25.00 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッド G1	G1/2"-M
グリッパーの長さ LG1	14.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
グリッパーの長さ L3	2.00 mm



技術資料

属性	値
質量	21.50 g
材質	アルミ
接続種類	090



シュマルツコネクタ

SC 090 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02595



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02595



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02595