


Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 055 G1/4-IG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02742



SC-A 055 G1/4-IG L

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	055
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de montaje	17,20 mm
Forma	Automático de seguridad



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	11,30 mm
Longitud L	17,20 mm
Diámetro exterior D2	13,0 mm
Diámetro nominal dn	8,90 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	14,8 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm

Datos de diseño SC-A 055 G1/4-IG L



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	8,3 g
Material	Aluminio
Tipo de conexión	055
Forma	Automático de seguridad



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02742

Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 055 G1/4-IG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02742



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02742



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02742