

Körüklü vantuz HT1 (yuvarlak)

SAB 80 HT1-60 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.02778



SAB 80 HT1-60 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT1, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 80 HT1-60 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	80,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	54,90 mm
Dış çap D1	63,6 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	20,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	22,1 mm
Çap Ds	81,1 mm
Çap Dmax(S)	89,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02778

Art.-Nr.: 10.01.06.02778

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Çekme kuvveti	221,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	135,00 N
Ağırlık	75,90 g
Yanal kuvvet	145,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	140,0 N
Cilt	67,600 cm ³
Boyut	80,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02778

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02778