

SPB1 15 ED-65 SC040

パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。


- 真空パッド SPB1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、真空パッド用インサート

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.60 mm
高さ H	15.00 mm
外径 D1	18.4 mm
ヘッド径 Dk	15.1 mm
内径d1	10.5 mm
d2	9.5 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	6.0 mm
径 Ds	15.4 mm
径 Dmax(S)	19.7 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPB1 15 ED-65 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.02783



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	9.00 N
吸着力 (-600mbar)	4.30 N
質量	1.3 g
水平方向の力	5.0 N
ボリューム	1.498 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SPB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02783



データアクセサリを注文する 10.01.06.02783

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
真空パッドインサート PA	SPI 12 PA SPB1-15	10.01.06.03709
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02783