


シュマルツコネクタ

SC 030 M5-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.02802



SC 030 M5-AG

技術資料

属性	価値
接続種類	030
接続	M5-M
グリップバーの長さ L1	15.50 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリップバーの長さ	5.00 mm



デザインデータ SC 030 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	15.50 mm
グリップバーの長さ L2	4.30 mm
グリップバーの長さ L	5.00 mm
外径 D2	5.8 mm
外径 D	7.20 mm
呼び径 dn	1.80 mm
スレッド G1	M5-M
グリップバーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スパナサイズ SW2	3.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	1.2 g
材質	アルミ
接続種類	030



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02802

シュマルツコネクタ
SC 030 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02802



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02802



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02802