


Art.-Nr.: 10.01.06.02820



SC-A 045 M14x1.5-AG L

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	045
Filetage G1	M14x1,5-M
Longueur d'adaptation	7,20 mm
Forme	Auto verrouillage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	7,80 mm
Longueur L	7,20 mm
Diamètre extérieur D2	10,5 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	M14x1,5-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

Données de construction SC-A 045 M14x1.5-AG L

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	7,6 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	045
Forme	Auto verrouillage


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02820

Schmalz-Connector-Adaptateur

SC-A 045 M14x1.5-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02820



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02820



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02820