

シュマルツコネクタ アダプタ

SC-A 045 M14x1.5-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02820



SC-A 045 M14x1.5-AG L

技術資料

属性	価値
接続種類	045
スレッドG1	M14x1.5-M
グリッパーの長さ	7.20 mm
デザイン	緩み防止



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	7.80 mm
グリッパーの長さ L	7.20 mm
外径 D2	10.5 mm
呼び径 dn	5.10 mm
スレッドG1	M14x1.5-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	5.0 mm

デザインデータ SC-A 045 M14x1.5-AG L



技術資料

属性	価値
質量	7.6 g
材質	アルミ
接続種類	045
デザイン	緩み防止



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02820

シュマルツコネクタ アダプタ
SC-A 045 M14x1.5-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02820



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02820



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02820