


Art.-Nr.: 10.01.06.02820



SC-A 045 M14x1.5-AG L

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	045
Rosca G1	M14x1,5-MA
Longitud de montaje	7,20 mm
Forma	Automático de seguridad

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L2	7,80 mm
Longitud L	7,20 mm
Diámetro exterior D2	10,5 mm
Diámetro nominal dn	5,10 mm
Rosca G1	M14x1,5-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm

Datos de diseño SC-A 045 M14x1.5-AG L

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	7,6 g
Material	Aluminio
Tipo de conexión	045
Forma	Automático de seguridad


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02820

Schmalz-Connector-Adaptador

SC-A 045 M14x1.5-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02820



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02820



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02820