

Schmalz-Connector-Adaptateur
SC-A 055 G1/4-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02821



SC-A 055 G1/4-AG L

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	055
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur d'adaptation	7,20 mm
Forme	Auto verrouillage



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	11,30 mm
Longueur L	7,20 mm
Diamètre extérieur D2	13,0 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm

Données de construction SC-A 055 G1/4-AG L



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	7,8 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	055
Forme	Auto verrouillage



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02821

Schmalz-Connector-Adaptateur
SC-A 055 G1/4-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02821



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02821



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02821