

シュマルツコネクタ アダプタ

SC-A 055 G1/4-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02821



SC-A 055 G1/4-AG L

技術資料


属性	価値
接続種類	055
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ	7.20 mm
デザイン	緩み防止



デザインデータ SC-A 055 G1/4-AG L

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	11.30 mm
グリップバーの長さ L	7.20 mm
外径 D2	13.0 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	6.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	7.8 g
材質	アルミ
接続種類	055
デザイン	緩み防止



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02821

シュマルツコネクタ アダプタ
SC-A 055 G1/4-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02821



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02821



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02821