

Schmalz-Connector-Adattatore  
**SC-A 055 G1/4-AG L**




Art.-Nr.: 10.01.06.02821



SC-A 055 G1/4-AG L

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	055
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza di montaggio	7,20 mm
Forma	Auto-bloccaggio



Dati di costruzione SC-A 055 G1/4-AG L

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	11,30 mm
Lunghezza L	7,20 mm
Diametro esterno D2	13,0 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	6,0 mm



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	7,8 g
Materiale	Alluminio
Tipo di connessione	055
Forma	Auto-bloccaggio



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02821](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02821)

Schmalz-Connector-Adattatore  
**SC-A 055 G1/4-AG L**



Art.-Nr.: 10.01.06.02821



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.02821](http://www.schmalz.com/10.01.06.02821)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02821](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02821)