


Art.-Nr.: 10.01.06.02822



SC-A 055 M10-AG L

Технические данные

Attribute	Value
Тип соединения	055
Резьба G1	M10-M
Длина посадки	7,20 mm
Форма	Предотвращение потерь



Конструктивные данные SC-A 055 M10-AG L

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	11,30 mm
Длина L	7,20 mm
Наружный диаметр D2	13,0 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Резьба G1	M10-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Размер ключа SW2	4,0 mm



Технические данные

Attribute	Value
Вес	7,0 g
Материал	алюминий
Тип соединения	055
Форма	Предотвращение потерь



Соединитель Schmalz, Переходник

SC-A 055 M10-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02822



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02822



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02822