

Schmalz-Connector-Adaptateur
SC-A 055 M10-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02822



Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	055
Filetage G1	M10-M
Longueur d'adaptation	7,20 mm
Forme	Auto verrouillage

SC-A 055 M10-AG L



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	11,30 mm
Longueur L	7,20 mm
Diamètre extérieur D2	13,0 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	M10-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm

Données de construction SC-A 055 M10-AG L



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	7,0 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	055
Forme	Auto verrouillage



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02822

Schmalz-Connector-Adaptateur
SC-A 055 M10-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02822



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02822



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02822