

Schmalz-Connector-Adaptateur  
**SC-A 065 G1/4-AG L**




Art.-Nr.: 10.01.06.02824



### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	065
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur d'adaptation	8,00 mm
Forme	Auto verrouillage

SC-A 065 G1/4-AG L



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	15,10 mm
Longueur L	8,00 mm
Diamètre extérieur D2	15,0 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm

Données de construction SC-A 065 G1/4-AG L



### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	14,6 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	065
Forme	Auto verrouillage



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02824](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02824)

Schmalz-Connector-Adaptateur  
**SC-A 065 G1/4-AG L**



Art.-Nr.: 10.01.06.02824



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.02824](http://www.schmalz.com/10.01.06.02824)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02824](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02824)

2