

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02918




SC 040 G1/4-IG

技術資料

属性	値
接続種類	040
呼び径 dn	4.10 mm
グリップバーの長さ	17.30 mm
真空接続口	G1/4-F

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	24.00 mm
グリップバーの長さ L2	4.80 mm
グリップバーの長さ L	17.30 mm
外径 D2	8.0 mm
外径 D	10.30 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリップバーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm



デザインデータ SC 040 G1/4-IG



技術資料

属性	値
材質	アルミ
接続	G1/4-F



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02918

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02918



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02918



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02918