

Art.-Nr.: 10.01.06.02928




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	53,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	40,00 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	33,0 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	12,0 mm
Diamètre Ds	37,0 mm
Diamètre Dmax(S)	60,0 mm

Données de construction FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02928

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	100,0 mm
Force de rupture	95,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	51,30 N
Poids propre	30,2 g
Volume	28,400 cm ³
Taille	53,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02928

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.02928**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
	10.01.06.01065

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.02928**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 53 NK-45 N018 DR
	10.01.06.02929

