

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.02928




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	53,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Ventose a soffietto con anello di tenuta, disponibili in vari diametri, fornite con anello di tenuta incollato.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	40,00 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	33,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	12,0 mm
Diametro Ds	37,0 mm
Diametro Dmax(S)	60,0 mm

Dati di costruzione FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02928

1

Art.-Nr.: 10.01.06.02928

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di strappo	95,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	51,30 N
Peso	30,2 g
Volume	28,400 cm ³
Misura	53,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02928

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.02928**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.02928**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FGA 53 NK-45 N018 DR	10.01.06.02929

