


FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventouse à soufflets avec bague d'étanchéité, disponible en différents diamètres, livrée avec une bague d'étanchéité collée.



Données de construction FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	100,00
Nombre de soufflets	1,5
Matière de l'insert	Acier

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	43,30 mm
Diamètre extérieur D1	101,0 mm
d2	57,2 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille du trou d3	44,0 mm
Allongement du ressort Z	29,1 mm
Diamètre Ds	67,0 mm
Hauteur H4	8,00 mm
Diamètre Dmax(S)	106,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.02978

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	100,0 mm
Poids propre	154,0 g
Volume	150,000 cm ³
Taille	100,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGPL

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02978

