




FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

シールリング付きベローズ真空パッドは、様々なサイズをラインアップしています。シールリングが付属した状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-M
ニップル材質	アルミ



デザインデータ FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

デザインデータ

属性	価値
高さ H	54.00 mm
呼び径 dn	8.20 mm
d2	54.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スプリングストロークZ	16.0 mm
径 Ds	62.0 mm
径 Dmax(S)	84.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.02980



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	218.00 N
吸着力 (-600mbar)	137.40 N
質量	71.0 g
ボリューム	79.418 cm ³
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02980



スペアパーツの注文データ 10.01.06.02980

Typ	製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820 10.01.06.01959



摩耗部品の注文データ 10.01.06.02980

Typ	製品コード
ペローズ真空吸着パッド	FGA 78 NK-45 N019 DR 10.01.06.02977

