



Art.-Nr.: 10.01.06.02993



FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventosas de fuelle con anillo de sellado, disponibles en varios diámetros, suministradas con el anillo de sellado pegado.



Datos de diseño FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	120,00
Número de pliegues	1,5
Material de la boquilla	Acero

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	51,00 mm
Diámetro exterior D1	127,8 mm
d2	79,3 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño del orificio d3	69,4 mm
Recorrido de resorte Z	35,7 mm
Diámetro Ds	96,0 mm
Altura H4	8,00 mm
Diámetro Dmax(S)	135,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.02993

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	150,0 mm
Peso	354,0 g
Volumen	290,675 cm ³
Tamaño	120,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02993

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02993