

Art.-Nr.: 10.01.06.03071




SPB1 80 ED-65 SC065

パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- 真空パッド SPB1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、真空パッド用インサート



デザインデータ SPB1 80 ED-65 SC065

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ

属性	値
高さ H2	15.30 mm
高さ H	45.90 mm
外径 D1	82.7 mm
ヘッド径 Dk	27.1 mm
内径d1	29.3 mm
d2	56.0 mm
内径d	14.00 mm
スプリングストロークZ	23.5 mm
径 Ds	81.4 mm
径 Dmax(S)	88.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.06.03071



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 065
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	70.0 mm
離脱力	200.00 N
吸着力 (-600mbar)	166.00 N
質量	40.1 g
水平方向の力	59.0 N
ボリューム	98.358 cm ³
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SPB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03071



データアクセサリを注文する 10.01.06.03071

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 065 G1/4-AG L MOD	10.01.06.03193
シュマルツコネクタ	SC 065 G1/4-IG L MOD	10.01.06.03194
ふるいラウンド	SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00364


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03071