


Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 045-AR G1/4-IG L




Art.-Nr.: 10.01.06.03130



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de conexión | 045-AR |
| Longitud L | 17,20 mm |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Forma | Automático de seguridad |

SC-A 045-AR G1/4-IG L



Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|------------------------|----------|
| Longitud L2 | 11,00 mm |
| Longitud L | 17,20 mm |
| Diámetro exterior D2 | 10,5 mm |
| Diámetro nominal dn | 6,90 mm |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 14,8 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm |

Datos de diseño SC-A 045-AR G1/4-IG L



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------|-------------------------|
| Peso | 9,1 g |
| Material | Aluminio |
| Tipo de conexión | 045-AR |
| Forma | Automático de seguridad |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03130

1

Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 045-AR G1/4-IG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03130



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03130



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03130