


Art.-Nr.: 10.01.06.03142



SC 080 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	080
Longueur L1	28,00 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur d'adaptation	7,50 mm
Raccord de vide	G1/8"-M



Données de construction SC 080 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	28,00 mm
Longueur L2	13,00 mm
Longueur L	7,50 mm
Diamètre extérieur D2	17,0 mm
Diamètre extérieur D	19,80 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Longueur L3	1,50 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	17,4 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	080



Schmalz-Connector

SC 080 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03142



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03142



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03142