Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FG 9 SI-HD-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03148

FG 9 SI-HD-65 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione FG 9 SI-HD-65 N016

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	15,00 mm
Diametro esterno D1	8,9 mm
Diametro della testa Dk	9,0 mm
d2	4,1 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	9,0 mm
Altezza H3	8,20 mm
Diametro Dmax(S)	9,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)

FG 9 SI-HD-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03148

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 016
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	2,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,68 N
Peso	0,6 g
Volume	0,297 cm^3
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.03148**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03148

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it