



Art.-Nr.: 10.01.06.03165



SC-A 055-AR G1/4-AG L

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	055-AR
Longueur L	2,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Forme	Auto verrouillage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	14,80 mm
Longueur L	2,50 mm
Diamètre extérieur D2	13,0 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	14,5 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

Données de construction SC-A 055-AR G1/4-AG L

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	12,30 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	055-AR
Forme	Auto verrouillage


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03165

Schmalz-Connector-Adaptateur

SC-A 055-AR G1/4-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03165



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03165



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03165