


シュマルツコネクタ アダプタ

SC-A 055-AR G1/4-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.03165



SC-A 055-AR G1/4-AG L

技術資料

属性	価値
接続種類	055-AR
グリップバーの長さ L	2.50 mm
スレッドG1	G1/4"-M
デザイン	緩み防止



デザインデータ SC-A 055-AR G1/4-AG L

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	14.80 mm
グリップバーの長さ L	2.50 mm
外径 D2	13.0 mm
呼び径 dn	5.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	14.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	5.0 mm

技術資料

属性	価値
質量	12.3 g
材質	アルミ
接続種類	055-AR
デザイン	緩み防止

シュマルツコネクタ アダプタ
SC-A 055-AR G1/4-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03165



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03165



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03165