


シュマルツコネクタ アダプタ

SC-A 055-AR G3/8-IG L




Art.-Nr.: 10.01.06.03166



SC-A 055-AR G3/8-IG L

技術資料

属性	価値
接続種類	055-AR
グリップバーの長さ L	17.00 mm
スレッドG1	G3/8"-F
デザイン	緩み防止



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	14.80 mm
グリップバーの長さ L	17.00 mm
外径 D2	13.0 mm
呼び径 dn	8.90 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリップバーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm

デザインデータ SC-A 055-AR G3/8-IG L



技術資料

属性	価値
質量	13.8 g
材質	アルミ
接続種類	055-AR
デザイン	緩み防止



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03166

シュマルツコネクタ アダプタ
SC-A 055-AR G3/8-IG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03166



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03166



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03166