

シュマルツコネクタ アダプタ  
**SC-A 055-AR M10-AG L**


Art.-Nr.: 10.01.06.03170



SC-A 055-AR M10-AG L

### 技術資料

属性	値
接続種類	055-AR
グリッパーの長さ L	2.50 mm
スレッド G1	M10-M
デザイン	緩み防止



### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	14.80 mm
グリッパーの長さ L	2.50 mm
外径 D2	13.0 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	M10-M
グリッパーの長さ LG1	14.5 mm
スパンナサイズ SW1	16.0 mm
スパンナサイズ SW2	4.0 mm

デザインデータ SC-A 055-AR M10-AG L



### 技術資料

属性	値
質量	13.70 g
材質	アルミ
接続種類	055-AR
デザイン	緩み防止



シュマルツコネクタ アダプタ  
**SC-A 055-AR M10-AG L**

Art.-Nr.: 10.01.06.03170



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03170](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03170)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03170](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03170)

2