

Schmalz-Connector-Adaptador
SC-A 055-AR M10-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.03170



SC-A 055-AR M10-AG L

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de conexión | 055-AR |
| Longitud L | 2,50 mm |
| Rosca G1 | M10-MA |
| Forma | Automático de seguridad |



Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|---------------------------------|----------|
| Longitud L2 | 14,80 mm |
| Longitud L | 2,50 mm |
| Diámetro exterior D2 | 13,0 mm |
| Diámetro nominal dn | 4,10 mm |
| Rosca G1 | M10-MA |
| Longitud de rosca LG1 | 14,5 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 16,0 mm |
| Ancho a través de los pisos SW2 | 4,0 mm |

Datos de diseño SC-A 055-AR M10-AG L



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------|-------------------------|
| Peso | 13,70 g |
| Material | Aluminio |
| Tipo de conexión | 055-AR |
| Forma | Automático de seguridad |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03170

1

Schmalz-Connector-Adaptador

SC-A 055-AR M10-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03170



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03170



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03170

2